

i5 动圈乐器话筒

概观

拥有心型指向性设计带来的隔离度和回授抑制，i5全用途动圈乐器话筒使用了VLM™振膜，提供自然和准确的声音还原。i5适用于舞台、录音棚和广电等应用场景，能承受超过140dB的声压级而不发生失真。

i5心型话筒可以用于拾取多种乐器：包括吉他/贝斯音箱和人声。i5乐器话筒坚固、小巧且易于摆放。拥有50Hz-16kHz的频率响应，i5无需依靠EQ即可带来清晰的声音还原。i5的话筒机身筒机由精密压铸的锌合金制造，采用耐用的黑色阴极电泳涂层、抗凹痕钢制网罩和镀金XLR接头。

提供配件

MC1-耐用尼龙话筒夹，铜制嵌件

P1-便携软包

可选配件

DFLEX-带有超宽蝶形钳口的双枢轴边缘安装夹。

DVICE-带有弹簧加载轮辋安装夹的灵活迷你鹅颈管。

DCLAMP-安装于鼓边螺丝的迷你鹅颈安装夹。

CBL20-20'高端XLR-XLR平衡话筒线。四芯双绞线，编织屏蔽层提供高限度传导性。6mm PVC保护套。

CBLDR25-25'高端直角XLR-XLR平衡话筒线。四芯双绞线，编织屏蔽层提供高限度传导性。6mm PVC保护套。

WSi5-外部张紧式泡沫防风罩，可降低风声，咝咝声和爆震声。

STANDKD - 带有伸缩臂的短底座支架。

CABGRABBER-伸缩适配话筒支架，可夹在8英寸-14英寸之间的大多数功放或乐器音箱上。

CABGRABBERXL-伸缩适配话筒支架，可夹在14英寸-20英寸之间的大多数功放或乐器音箱上。

TRIPOD-金属三脚桌面支架，用于搭配5/8"螺纹话筒夹使用。



特性

- 适用于现场演出或录音棚的全用途专业动圈乐器话筒
- 频率响应宽广，提供自然和准确的声音还原
- VLM话筒头
- 美国设计，组装及测试

应用场景

- 现场演出、录音棚
- 军鼓、通鼓、打击乐器
- 吉他音箱、电子乐器
- 贝斯音箱
- 铜管乐器、长笛、木管乐器
- 原声乐器
- 人声、演讲




MC1 P1 DFLEX DVICE DCLAMP CBL20 CBLDR25 WSi5 STANDKD TRIPOD

i5


规格参数

换能器类型	动圈
频率响应	50 Hz - 16 kHz
指向性	心型
输出阻抗	280 ohms
灵敏度	1.6 mV / Pa @ 1k
话筒头技术	VLM Type B
偏轴向声能抑制	>23 dB
最大声压级	≥140 dB
功率需求	无
接头	3-pin XLRm
极性	在输出端，振膜正向压力在2针脚产生正极性电压
材质 / 涂层	锌合金 / 黑色涂层
重量	248 g / 8.7 oz
长度	141 mm / 5.6 in


尺寸 (mm)



频率响应



指向性



构造与工程参数

该话筒为动圈话筒，指向性为心型，VLM Type B话筒头，标称输出阻抗为280 ohms @ 1 kHz，话筒灵敏度为1.5 mV / Pa @ 1k，最大声压级为≥140 dB。话筒为锌合金制。整体尺寸为底部直径23mm，网罩最宽处直径37.5mm，长度为141.5mm。

使用与维护

i5是低阻抗话筒，应插入调音台、混音器或录音设备的“mic level（话筒电平）”输入。请注意 该话筒不需要幻象电源，并且在使用时不应受到同时工作的幻象电源的影响。在通道静音或系统音量完全调低后，才能将话筒插入或拔出扩声系统，否则会导致巨大的爆裂噪声，可能会严重损坏扩声系统中的扬声器。i5按照符合流动使用构造的规格参数制造。然而，该话筒头灵敏度极高，应当细心使用。请勿在极端温度环境中使用，未使用时请确保将话筒保存在附带的便携软包中。任何种类的湿气都可能会对话筒的声音和性能产生不利影响。

使用建议

i5 具有紧凑型心型指向性，能够隔离舞台上其他乐器的声音，减少串音。因此，i5 非常适用于鼓和打击乐器，能够拾取套件每个组件的声音。

军鼓：从鼓的上方约2英寸处拾音，朝向鼓的中心。为了获得“鼓边”的声音，i5可以将角度瞄准稍稍偏离中心，更靠近边缘。录音师通常将话筒放在鼓皮上，从而获得紧密、破裂的声音。

通鼓、康加鼓：和军鼓一样，需要得到更紧密、更有冲击力的声音时请将话筒放在离鼓皮很近的地方；需要得到更多衰减、更多泛音时请将话筒放在远离鼓皮的地方。

吉他音响：i5可以直接放在音箱上，以 90°角放置，距离网罩1-2英寸。由于话筒放置在靠近扬声器边缘的位置，因此可以降低较高的频率，从而获得更温暖、更饱满的音色。如果需要获得更高的音量，请将话筒靠近扬声器的中心。

管乐：将话筒放在发声处1-3英寸范围内，特别是当舞台上鼓、贝司、吉他等乐器时。对于舞台音乐音量较低的爵士乐，古典音乐，话筒可以放在更远位置以得到更丰富、更饱满的声音。话筒与话筒之间请留出2-3英尺的距离以避免相位问题。

规格参数如有变更，恕不另行通知。



www.audixusa.com
503.682.6933 Fax: 503.682.7114
Audix Corporation 9400 SW Barber St. Wilsonville, OR 97070

AUDIX

ver 3.0 05-16



易科 | EZPRO

深圳 0755-86919611
成都 028-83336486

北京 010-65501188
西安 029-88348186

上海 021-64831166

www.ezpro.com
info@ezpro.com