

FP7 专业鼓组及打击乐器话筒套装

概观

FP7鼓组话筒套装包含f2、f5、f6动圈话筒和用于Overhead的f9电容话筒。f5适用于军鼓、邦戈鼓、天巴鼓、吉他音箱和原声乐器的拾音；f2适用于架子鼓、地面鼓、康加鼓、非洲鼓、邦戈鼓、天巴鼓、铜管和木管乐器的拾音；f6动圈话筒低频响应范围广泛适用于底鼓、低频音箱、箱鼓等低频乐器的拾音；f9电容话筒适用于钹和镲片的拾音。

FP7鼓组话筒套装能够满足现场演出应用的要求，也适用于排练、学校、礼拜场所和各种家庭录音应用。

提供配件

DCLIP – 耐用话筒夹(6)

MC1 – 尼龙话筒夹(1)

DFLEX – 带有超宽蝶形钳口的双枢轴边缘安装夹 (4)

WSF9 – 防风罩(2)

可选配件

DVICE – 带有弹簧加载轮辋安装夹的灵活迷你鹅颈管。

DCLAMP – 可伸缩支杆话筒夹。

CBL20 – 20英尺XLR-XLR话筒线。

CBLDR25 – 25英尺直角XLR-XLR话筒线。

SMT25 - 低调防震架系统，带有尼龙电缆和用于定位的指旋螺钉。

STANDKD – 可调整的底鼓话筒支架，带伸缩臂。



套装内含

鼓组话筒套装——内含7只话筒

铝制航空箱

3 x f2架子和地面鼓话筒

1 x f5军鼓话筒

1 x f6底鼓话筒

2 x f9 Overhead话筒



DCLIP

MC1

DFLEX

DVICE

WSF9

DCLAMP

CBL20

CBLDR25

SMT25

STANDKD

FP7

规格参数



换能器类型	动圈	动圈	动圈	预极化电容
频率响应	52 Hz - 15 kHz	55 Hz - 15 kHz	40 Hz - 16 kHz	40 Hz - 20 kHz
指向性	锐心型	锐心型	锐心型	心型
输入阻抗	580 ohms	580 ohms	580 ohms	200 ohms
灵敏度	2 mV / Pa @ 1k	2.2 mV / Pa @ 1k	1.2 mV / Pa @ 1k	8 mV / Pa @ 1k
最大声压级	≥139 dB	≥137 dB	≥140 dB	≥137 dB
偏轴向声能抑制	≥20 dB	≥20 dB	≥23 dB	≥24 dB
功率要求	无	无	无	12-48 V幻象
材质/涂层	锌合金/黑色涂层	锌合金/黑色涂层	锌合金/黑色涂层	锌合金/黑色涂层
重量	247 g / 8 oz	283 g / 10 oz	311 g / 11 oz	95 g / 3.3 oz
长度	104 mm / 4.09 in	145 mm / 5.7 in	121 mm / 4.76 in	111 mm / 4.37 in

使用建议

f2、f6和f9话筒随附DCLIP耐用尼龙话筒夹，采用卡扣式设计；f5话筒随附MC1话筒夹。每个话筒夹都配备一个3/8英寸螺纹适配器，主要用于欧洲的话筒支架。

以下是关于套装中各话筒互动的建议：

底鼓：f6是用于底鼓拾音的话筒，STANDKD是将f6固定在所需位置的专用配件。f6通常放置在距鼓皮正面的孔内数英寸处，指向鼓槌处（提示：请确保网罩完全在孔内）。要获得更多冲击感，请将话筒移近鼓槌；请确保不要将话筒放在鼓槌正前方。

军鼓和嗵鼓：f2（军鼓）和f5（嗵鼓）话筒用于近距离收音通常可以将话筒放在鼓框上方2英寸处，朝向鼓皮中央。要获得更多“鼓框”的声音，可将话筒拉近鼓框；要想获得更多共振和声场的深度，请话筒远离鼓皮。放置关键是找到共振和冲击之间平衡，同时避免来自其他鼓的串音。

FP7套装包含两个f9电容话筒，用于鼓组Overhead拾音。有了Overhead话筒，就能在混音中创造出更多延伸、增强存在感。两只f9可以同时用于Overhead拾音，也可以一只用于镲片、一只用于Overhead拾音。

用作Overhead拾音：用两只话筒进行Overhead拾音有多种放置方式。最常见的话筒位置选择是，将军鼓保持在聚焦点上，话筒朝左侧和右侧位置移动时的距离等于与军鼓之间的距离，通常从4英尺开始移动。要想获得良好的效果，需要将话筒保持在垂直位置，话筒并非仅为镲片拾音而是为整个鼓组收音。您需要在鼓组Overhead拾音话筒和单个鼓话筒之间找到平衡点，这个平衡点的位置由场地和扩音系统决定。

一只用于镲片、一只用于Overhead拾音：f9用于踩镲拾音时应当放置在距上镲片2-3英寸高的地方，并朝向外缘。Overhead话筒可以放在镲片顶部，一般在架子嗵鼓之上。如果鼓组的一侧比另一侧有更多镲片，话筒则可以偏向镲片较多的一侧。

规格参数如有变更，恕不另行通知。

CE www.audixusa.com
503.682.6933 Fax: 503.682.7114
Audix Corporation 9400 SW Barber St. Wilsonville, OR 97070

AUDIX®

ver 3.0 01-17



官方微信

官方微博

易科 | EZPRO

深圳 0755-86919611
成都 028-83336486

北京 010-65501188
西安 029-88348186

上海 021-64831166

www.ezpro.com
info@ezpro.com